


T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5102

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	6,20 x 32,00 x 4,60

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	3,00
Rejsehastighet [m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres [mm]	1,50
Repeterbarhet [mm]	0,20

MK5049



T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Sensorflate		front
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	6,20 x 32,00 x 4,60
Materialer		PA 12-GF30
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Koblinger: 1 x M8; koding: A		



Tilkobling

