


MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR



- | | |
|---|-------------|
| 1 | festklemme |
| 2 | Sensorfläte |



Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	17,50 x 2,80 x 7,70

Driftsspennning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk	[mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	30,00

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Responsfølsomhet	[mT]	2,80
Rejsehastighet	[m/s]	> 10,00

Hysterese	[mm]	1,50
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20

MK5305



C-spor sylindersensor

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	3 694,00
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	C008

Mekaniske data

Vekt	[g]	13,50
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Sylindertyper		C-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	17,50 x 2,80 x 7,70
Materialer		hus: PA; festeklemme: rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,5 m, PUR

Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar



Tilkobling

