


MK5355



C-spor sylindersensor

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 festeklemme
2 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	17,50 x 2,80 x 7,70

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	30,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,80
Rejsehastighet [m/s]	> 10,00



C-spor sylindersensor

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,50
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	C008
Mekaniske data		
Vekt	[g]	14,60
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Sylindertyper		C-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	17,50 x 2,80 x 7,70
Materialer		hus: PA; festeklemme: rustfritt stål.; beskyttende rør: PTFE
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Kabel: 0,3 m, PUR; beskyttende rør		
Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: snap-fit		
		



MK5355



C-spor sylindersensor

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Tilkobling

