


Sensor for diffus refleksjon

OAT-FKOA/T



- 1 valgbryter og potensiometer under deksel
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	2,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	relé
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Koblingsfrekvens AC [Hz]	10,00



Sensor for diffus refleksjon

OAT-FKOA/T

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Tidsfunksjon	[s]	0,50...10,00
Deteksjonsområde		
Rekkevidde	[mm]	5,00...1 500,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)
Rekkevidde justerbar		ja
Maks. lysfleck diameter	[mm]	370,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	264,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	307,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Driftselementer		på-forsinkelse eller av-forsinkelse kan velges via skyvebryter
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20514
		skrujern
Merknader		
Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.


Sensor for diffus refleksjon

OAT-FKOA/T

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling



Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

