

## Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/US



## Produktegenskaper

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type av lys | rødt lys     |
| Hus         | gjenget type |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 8,00             |
| Beskyttelsesklasse                | III              |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Type av lys                       | rødt lys         |
| Bølgelengde [nm]                  | 645,00           |

## Utganger

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Elektrisk design                                 | PNP            |
| Utgangsfunksjon                                  | light-on-modus |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50           |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00         |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 1 000,00       |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja             |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja             |

## Deteksjonsområde

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Sender / mottaker    | mottaker |
| Rekkevidde [m]       | < 8,00   |
| Rekkevidde justerbar | nei      |

## Driftsforhold

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00                                    |
| Beskyttelse               | IP 67; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt) |



## Mottaker for gjennomgående strålesensor

OGE-HPKG/US

| Tester/godkjenninger      |                |                        |
|---------------------------|----------------|------------------------|
| EMC                       | EN 60947-5-2   |                        |
| MTTF                      | [ANN]          | 1 335,00               |
| Mekaniske data            |                |                        |
| Vekt                      | [g]            | 14,40                  |
| Hus                       |                | gjenget type           |
| Dimensjoner               | [mm]           | M18 x 1,00 / L = 44,00 |
| Gjengebetegnelse          |                | M18 x 1,00             |
| Materialer                |                | hus: ABS               |
| Linsemateriale            |                | PMMA                   |
| Displayer/driftselementer |                |                        |
| Display                   | koblingsstatus | 1 x LED, gul           |
| Tilbehør                  |                |                        |
| Varer som leveres         |                | låsemuttere:: 2        |
| Merknader                 |                |                        |
| Antall i forpakning       |                | 1,00 stk.              |
| Elektrisk tilkobling      |                |                        |

Koblinger: 1 x M12; koding: A



## Tilkobling

