

Gjennomgående strålesensorsender

OGS-OOKG/US



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	645,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 8,00
Rekkevidde justerbar	nei
Maks. lysfleck diameter [mm]	600,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67; (i forbindelse med en tilsvarende kontakt)

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	1 899,00

Mekaniske data

Vekt [g]	14,30
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 44,00



Gjennomgående strålesensorsender

OGS-00KG/US

Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	hus: ABS
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

