


Reflekterende sensor

OER-V/OET-V/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Beskyttelsesklasse	III
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Område referert til prismatisk reflektor [m]	0,03...0,20; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde [mm]	< 15,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Reflekterende sensor

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[ANN]	5 623,00
------	-------	----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	0,20
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M8 x 1,00
Gjengetegnelse		M8 x 1,00
Materialer		messing forniklet

Tilbehør

Varer som leveres		låsemuttere:: 2
-------------------	--	-----------------


Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Tilkobling



1 = sender
 2 = mottaker
 Lederfarger :
 RD = rød
 WH = hvit
 screen = skjerm