


Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OGH-FPKG/US-100

utfasingsartikkel

Alternative artikler: OGH500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 trykknapp



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	gjenget type

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Bakgrunn undertrykkelse
Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 60,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping

OGH-FPKG/US-100

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde	
------------------	--

Rekkevidde [mm]	30,00...130,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon)
Fabrikkinnstilling	Rekkevidde: 40 mm
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig	ja

Driftsforhold	
---------------	--

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger	
----------------------	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [ANN]	521,00	

Mekaniske data	
----------------	--

Vekt [g]	33,50
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 70,50
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	PBT
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer	
---------------------------	--

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Tilbehør	
----------	--

Varer som leveres	låsenumttere:: 2
-------------------	------------------

Merknader	
-----------	--

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling	
----------------------	--



Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping


OGH-FPKG/US-100

Tilkobling



Diagrammer og grafer

nøyaktighet graf



x: avstandssensor/objekt [mm]

y: min. avstand objekt/bakgrunn [mm]

1 = gjenstand svart (6% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)

2 = gjenstand grå (18% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)

3 = gjenstand bakgrunn (hvit 90% remisjon) , Hvit bakgrunn (90 % remisjon)

Merk : område % = innstilling i % av området