

Gjennomgående strålesensorsender

OHS-00KG/0,20M/AS

utfasingsartikkel

Alternative artikler: O8S201

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	660,00
Typ. levetid [h]	75 000,00
Referansetemperatur for levetid [°C]	25,00

Utganger

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	sender
Rekkevidde [m]	< 1,20
Maks. lysfleck diameter [mm]	10,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	Rekkevidde

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...50,00
---------------------------	----------------



Gjennomgående strålesensorsender

OHS-00KG/0,20M/AS

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vekt [g]	14,90
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	25,10 x 7,60 x 12,50
Materialer	ABS
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m, PVC

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

