



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO



1 trykknapp uten funksjon




Produktegenskaper		
Type av lys		rødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 19,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00
Utganger		
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 10,00



Gjennomgående strålesensorsender

OJS-OOKG/FO

Maks. lysfleck diameter	[mm]	1 000,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	1 773,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	71,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS
Linsemateriale		glass
Linsejustering		frontlinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		Grunnleggende klipp: 1, E20964
		skruer: 2 x M3 x 16
		fjærskiver: 2
		Mutter: 2
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Tilkobling		



BN = Lederfarger : brun
BU = blå