



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/AS



1 trykknapp



Produktegenskaper		
Type av lys		infrarødt lys
Hus		rektangulær
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		Gjennomstrålesensor
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]		< 12,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde [nm]		880,00
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/AS

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00	
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1 200,00	
Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sender / mottaker		mottaker	
Rekkevidde	[m]	< 5,00	
Rekkevidde justerbar		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	968,00	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	26,85	
Hus		rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	35,00 x 24,00 x 11,00	
Materialer		hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS	
Linsemateriale		glass	
Linsejustering		frontlinse	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul	
	drift	1 x LED, grønn	
	Funksjon	1 x LED, rød	
Elektronisk lås		ja	
Tilbehør			
Varer som leveres		Grunnleggende klipp: 1, E20964	
		skruer: 2 x M3 x 16	
		fjærskiver: 2	
		Mutter: 2	
Merknader			
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus	
Antall i forpakning		1,00 stk.	



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OJE-FPKG/FO/AS

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling



2

Teach