



## Gjennomgående strålesensorsender

OLS-00KG/LS-400

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O5S500 + E21122

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

# No scale drawing available

## Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

## Applikasjon

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
|-------------------|---------------------|

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 22,00          |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Overspenningsbeskyttelse          | ja               |
| Type av lys                       | infrarødt lys    |
| Bølgelengde [nm]                  | 880,00           |

## Utganger

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Beskyttelse mot kortslutning  | ja      |
| Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |

## Deteksjonsområde

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Sender / mottaker                  | sender                  |
| Rekkevidde [m]                     | < 25,00                 |
| Rekkevidde justerbar               | nei                     |
| Maks. lysfleck diameter [mm]       | 2 000,00                |
| Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |

# OL5040



## Gjennomgående strålesensorsender

OLS-00KG/LS-400

| Driftsforhold             |              |                       |
|---------------------------|--------------|-----------------------|
| Omgivelsestemperatur      | [°C]         | -25,00...80,00        |
| Beskyttelse               |              | IP 67                 |
| Tester/godkjenninger      |              |                       |
| EMC                       | EN 60947-5-2 |                       |
| Mekaniske data            |              |                       |
| Hus                       |              | rektangulær           |
| Dimensjoner               | [mm]         | 75,00 x 27,00 x 62,00 |
| Materialer                |              | PBT                   |
| Linsemateriale            |              | PMMA                  |
| Displayer/driftselementer |              |                       |
| Display                   | drift        | 1 x LED, grønn        |
| Merknader                 |              |                       |
| Antall i forpakning       |              | 1,00 stk.             |
| Elektrisk tilkobling      |              |                       |
| Koblinger: 1 x 7/8"       |              |                       |