



Reflekterende sensor

OPR-FBOW/3L

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OA0104 eller OA0105

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC
Strømforbruk	[mA]	14,00; ((24 V))
Beskyttelsesklasse		II
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	4,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	350,00
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	15,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[m]	0,15...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
------------	-----	--



Reflekterende sensor

OPR-FBOW/3L

Område referert til prismatisk reflektor	[m]	0,15...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)	
Rekkevidde justerbar		ja	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00	
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mekaniske data			
Hus		rektangulær	
Dimensjoner	[mm]	86,00 x 28,00 x 142,00	
Materialer		PPO endret	
Linsemateriale		glass	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling			
terminaler: ...1,5 mm²			
Tilkobling			

