



Sensor for diffus refleksjon

OPT-FNKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OA5108

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Hus

rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp

Sensor for diffus refleksjon

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...55,00 DC

Strømforbruk

[mA]

12,00; ((24 V))

Beskyttelsesklasse

II

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Utganger

Elektrisk design

NPN

Utgangsfunksjon

lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Maks. spenningsfall
koblingsutgang DC

[V]

7,50

Permanent strømstyrke for
koblingsutgang DC

[mA]

250,00

Koblingsfrekvens DC

[Hz]

80,00

Beskyttelse mot kortslutning

ja

Type kortslutningsbeskyttelse

pulsert

Overbelastningsbeskyttelse

ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde

[mm]

< 1 300,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)

Rekkevidde justerbar

ja

OP5034



Sensor for diffus refleksjon

OPT-FNKG

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	86,00 x 28,00 x 142,00
Materialer		PPO endret
Linsemateriale		glass
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilkobling		

