


Infrarød temperatursensor

OWL-3506-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Hus	sylindrisk
-----	------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	NPN
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Deteksjonsområde hysteres [°]	1,00...15,00
-------------------------------	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

OW5006



Infrarød temperatursensor

OWL-3506-ANKG

Mekaniske data

Hus	sylindrisk	
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 200,00
Materialer	hus: messing messing hvit bronsebelagt	
Linsemateriale	glass	

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 7/8"



Tilkobling

