

Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
-------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	100,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	100,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABH

Responstid	
Responstid	[s] 2,00...10,00
Væsker	
Responstid	[s] 2,00...10,00
Gasser	
Responstid	[s] 2,00...10,00
Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiale (fuktede deler)	Hastelloy C-22 (2.4602)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Tilbehør	
Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit
GY =	grå