


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABBE1

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	40,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 1
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid


Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABBE1

Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Driftsforhold		
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Materialer		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling		G 1/2 ekstern tråd
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå