




Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12XBK/6M



1 tiltrekkingsmoment maks. 30 Nm



Produktegenskaper

Probelengde L	[mm]	30,00
Prosesstilkobling		G 1/2 ekstern tråd

Applikasjon

Medier		Væsker; aggressive medier
Mediumtemperatur	[°C]	5,00...70,00
Trykklassifisering	[bar]	30,00

Væsker

Mediumtemperatur	[°C]	5,00...70,00
------------------	------	--------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor		VS3000
--------------------------------	--	--------

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	30,00
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...60,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...40,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient	[K/min]	7,00
--------------------	---------	------

Responstid

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Væsker

Responstid	[s]	2,00...20,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 213,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	389,50
------	-----	--------



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12XBK/6M

Hus	gjenget type
Materialer	Keramikk (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiale (fuktede deler)	Keramikk (99,7 % Al ₂ O ₃)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Installasjonslengde EL [mm]	45,00

Tilbehør

Varer som leveres	forseglinger: 1, PTFE
-------------------	-----------------------


Merknader

Merknader	For forsegling bruk den medfølgende PTFE-pakningsskiven.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC

Tilkobling



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå