


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ABBE0/20M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	Ekskl. sone 0
Mediumtemperatur [°C]	-20,00...60,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	Ekskl. sone 0
Mediumtemperatur [°C]	-20,00...60,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-20,00...60,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200 Exi
--------------------------------	-------------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

**Gjennomstrømning For tilkobling til en
evalueringsenhet**


SFR12ABBE0/20M

Mekaniske data

Hus	gjenget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkoblingKabel: 20 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm²**Tilkobling**

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå