


Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ZBB

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SF5301 + E40096

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
-------------------	--------------------

Applikasjon

Applikasjon	høytemperaturområde
Medier	Væsker; Gasser
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Applikasjon	høytemperaturområde
Mediumtemperatur [°C]	0,00...120,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	0,00...100,00
-----------------------	---------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS 0200
--------------------------------	---------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...60,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	200,00...2 000,00
Største følsomhet [cm/s]	200,00...800,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	15,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------


SF3300



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SFR12ZBB

Driftsforhold	
Beskyttelse	IP 67
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd
Tilbehør	
Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, silikon; Maksimal kabellengde: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Tilkobling	



	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	hvit
GY =	grå