


Strømningsovervåking

SID10ABBPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5000

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 innvendig tråd M18 x 1,5
2 10: Innstilling trykknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA]	< 80,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	10,00; (optisk indikert)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------



Strømningsovervåking

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		koblingssignal
Elektrisk design		PNP
Antall digitale utganger		1
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Probelengde L	[mm]	45,00
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		+/- trykknapp
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	274,50
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

SI0508



Strømningsovervåking

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	10 x LED, tre-farge
---------	----------	---------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

