


Strømningsovervåking

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 innvendig tråd M18 x 1,5
2 10: Innstilling trykknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstilkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	-5,00...10,00
Driftsspenning [V]	85,00...265,00 AC
Nominell spenning AC [V]	< 240,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	15,00; (optisk indikert)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------



Strømningsovervåking

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Utganger		
Totalt antall utganger		1
Utgangssignal		koblingssignal
Elektrisk design		relé
Antall digitale utganger		1
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Kontaktklassifisering		3 A (250 V AC / 30 V DC); (number of switching cycles: 20 millioner mekanisk; svitsjesykluser ved 3 A belastning: 100.000 elektrisk; type av utkobling: normalt åpen)
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Måle - / innstillingsområde		
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	300,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		trykknapp
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,28
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	10 x LED, tre-farge



Strømningsovervåking

SID10ABBFKOW/LS-100-IRF

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
----------------	---

Merknader


Merknader	Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C



Tilkobling

Merk miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende