


Strømningsovervåking

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



- 1 innvendig tråd M18 x 1,5
2 10: Innstilling trykknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 2

Prosesstillkobling

M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Medier

Væsker; Gasser

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...80,00

Trykklassifisering [bar]

300,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...80,00

Gasser

Mediumtemperatur [°C]

-25,00...80,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]

20,00...36,00 DC; (til SELV/PELV)

Strømforbruk [mA]

< 90,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innkoblingsforsinkelsestid [s]

15,00; (optisk indikert)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale utganger: 2



Strømningsovervåking

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Utganger		
Totalt antall utganger		2
Utgangssignal		koblingssignal
Elektrisk design		PNP
Antall digitale utganger		2
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Måle - / innstillingsområde		
Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet	[cm/s]	3,00...60,00
Gasser		
Innstillingsområde	[cm/s]	200,00...3 000,00
Største følsomhet	[cm/s]	200,00...800,00
Nøyaktighet/avvik		
Temperaturgradient	[K/min]	300,00
Responstid		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Væsker		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Gasser		
Responstid	[s]	1,00...10,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		trykknapp
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd



Strømningsovervåking

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	10 x LED, tre-farge
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

