


Strømningsovervåking

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 innvendig tråd M18 x 1,5
2 10: Innstilling trykknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
Prosesstilkobling	M18 x 1,5 innvendig tråd

Applikasjon

Medier	Væsker; aggressive medier
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	300,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA]	< 90,00; (uten last)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	15,00; (optisk indikert)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
------------------------------	----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	analogt signal
Antall analoge utganger	1



Strømningsovervåking

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	500,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Måle - / innstillingsområde

Væsker		
Innstillingsområde	[cm/s]	3,00...60,00

Responstid

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Væsker

Responstid	[s]	1,00...10,00
------------	-----	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,50
Gjengebetegnelse		M18 x 1,50
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		titanium (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosesstilkobling		M18 x 1,5 innvendig tråd

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	10 x LED, 2-farget
---------	----------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Tilkobling

