


Strømningsovervåking

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SR5900 + SF2405

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	G 1/4 ekstern tråd

Applikasjon

Medier	aggressive medier
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	5,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal



Strømningsovervåking

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde

Væsker	
Innstillingsområde [cm/s]	3,00...200,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...40,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	7,00
----------------------------	------

Responstid

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	2,00...20,00
----------------	--------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
----------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Materialer	PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)	PTFE
Prosesstilkobling	G 1/4 ekstern tråd

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
---------	----------	----------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Strømningsovervåking

SCR14AACFPKG/US-100-IPF

Tilkobling

