



## Strømningsovervåking

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI1100 + E40128

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



## Produktegenskaper

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
| Prosesstillkobling           | M12 x 1                     |

## Applikasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Medier                    | aggressive medier |
| Mediumtemperatur [°C]     | -25,00...80,00    |
| Trykkklassifisering [bar] | 30,00             |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 20,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | < 45,00          |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |
| Innkoblingsforsinkelsestid [s]    | < 20,00          |

## Innganger / utganger

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
|------------------------------|-----------------------------|

## Utganger

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Totalt antall utganger   | 1              |
| Utgangssignal            | koblingssignal |
| Elektrisk design         | PNP            |
| Antall digitale utganger | 1              |



## Strømningsovervåking

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

|                                                  |                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |  |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50                                             |  |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 400,00                                           |  |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja                                               |  |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert                                          |  |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja                                               |  |

## Måle - / innstillingsområde

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Innstillingsområde [cm/s] | 3,00...300,00 |
| Største følsomhet [cm/s]  | 3,00...60,00  |

## Nøyaktighet/avvik

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Temperaturgradient [K/min] | 15,00 |
|----------------------------|-------|

## Responstid

|                |              |
|----------------|--------------|
| Responstid [s] | 1,00...10,00 |
|----------------|--------------|

## Programvare / programmering

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Justering av koblingspunkt | potensiometer |
|----------------------------|---------------|

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 67          |

## Mekaniske data

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Dimensjoner [mm]          | M12 x 1,00     |
| Gjengetegnelse            | M12 x 1,00     |
| Materialer                | PBT-GF20       |
| Materiale (fuktede deler) | titan (3.7235) |
| Prosesstilkobling         | M12 x 1        |

## Displayer/driftselementer

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Display | Funksjon | 11 x LED |
|---------|----------|----------|

## Tilbehør

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Varer som leveres | forseglinger: 2 x AMF 30 skrujern |
|-------------------|-----------------------------------|

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A





## Strømningsovervåking

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

### Tilkobling

