



Strømningsovervåking

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SI5000 + E40101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Prosesstillkobling	M12 x 1

Applikasjon

Medier	Væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	20,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 45,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s]	< 20,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1



Strømningsovervåking

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]		400,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [cm/s]		3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]		3,00...60,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]		15,00
----------------------------	--	-------

Responstid

Responstid [s]		1,00...10,00
----------------	--	--------------

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt		potensiometer
----------------------------	--	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]		-20,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]		M12 x 1,00
Gjengetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		PBT-GF20
Materiale (fuktede deler)		rustfritt stål (1.4305 / 303)
Prosesstilkobling		M12 x 1

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	11 x LED
---------	----------	----------

Tilbehør

Varer som leveres	forseglinger: 2 x AMF 30	
	skrujern	

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



ST1604



Strømningsovervåking

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Tilkobling

