




Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TS2269

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
Installasjonslengde EL [mm]	45,00	

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Måleelement	1 x Pt 1000; (til DIN EN 60751, klasse B)	
Medier	væsker og gasser	
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00	

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	45,00	
Måleområde		-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
-----------------	-----------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	3 / 10; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	---------------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	103,60
Hus	måleprobe
Dimensjoner [mm]	Ø 6,00 / L = 45,00
Materialer	rustfritt stål; FKM
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Probe diameter [mm]	6,00
Installasjonslengde EL [mm]	45,00

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

TS2251



Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, FKM

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

