


E12508



Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN



Aplikacja	
Aplikacja	NAMUR
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 15 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Waga [g]	52
Materiał	TPU; PUR
Odlewany materiał obudowy	TPU / PUR
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	śruba powierzchnia do opisu
Uwagi	
Uwagi	Do użytku w strefie 0, grupie IIB lub IIC użytkownik musi unikać intensywnego gromadzenia ładunku elektrostatycznego w gniazdach.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.




Przewód łączeniowy z wtyczką zaworową

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC, niebieski, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU / PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

