


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

8

OUF

Zasięg działania

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1

Długość głowicy [mm]

5

Długość [mm]

150

Minimalny promień zgięcia [mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20409



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1/0,15m

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.