

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-R6/2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

32

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.