




Elastyczne sprzęgło dla enkoderów

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
2 Głębokość der Klemmnabe

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	27,4
Wymiary	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiał		aluminium
Moment dokręcający	[Nm]	moment dokręcający: 120 Ncm
Średnica zewnętrzna D	[mm]	25
Średnica wewnętrzna 1	[mm]	6
Średnica wewnętrzna 2	[mm]	8
Głębokość piasty zaciskowej	[mm]	7
Nakrętka mocująca	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Długość	[mm]	24
Maks. liczba obrotów	[U/min]	8000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,5
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,3
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 4,0
Uwagi		
Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. Wartości promieniowego, kątowego i osiowego przesunięcia są maksymalnymi wartościami które nie mogą równocześnie osiągać maksymalnych wartości podczas działania.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	