


# E70004



## Przewód z wtykiem

ASTGH030MSS0020B03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



### Dane elektryczne

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania | [V] | 10...30 DC |
|--------------------|-----|------------|

### Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...90 |
|-----------------------|------|----------|

|         |  |       |
|---------|--|-------|
| Ochrona |  | IP 67 |
|---------|--|-------|

### Dane mechaniczne

|          |     |
|----------|-----|
| Materiał | TPU |
|----------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Odlewany materiał obudowy | TPU |
|---------------------------|-----|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
|-------------------|--------------------|

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany




# E70004



## Przewód z wtykiem

ASTGH030MSS0020B03

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BK = | Kolory żył : |
| BN = | czarny       |
| BU = | brązowy      |
|      | niebieski    |