





Przewód łączeniowy

BasicCable/Display 10m



Aplikacja	
Wykonanie	Okablowany, do BasicController i BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplikacja	Zasilanie; sieć CAN
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Dane mechaniczne	
Waga [g]	364,5
Uwagi	
Uwagi	Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowych obudowach timer contact i M12
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 10 m; 5 x 0,34 mm²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Konektor: 1 x M12