


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/8m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20152

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

15

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total [mm]

8000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

E20573



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-M8/8m

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças