



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20072

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Materiais

Adaptador: ABS

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

E20713



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-R4/1M

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças