



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20062

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças