



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20062

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de detecção

Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra óptica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra óptica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

10

Materiais

Adaptador: PPE

Material da fibra óptica

vidro

Material da sonda de fibra óptica

alumínio

Material do revestimento da fibra óptica

PVC

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças