


E70004



Cabo com conector

ASTGH030MSS0020B03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

conexão elétrica

Cabo: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E70004



Cabo com conector

ASTGH030MSS0020B03

Conexão



Cores dos condutores :

BK = preto
BN = castanho
BU = azul