


# E11428



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS



### Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

### Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 24 AC/DC

Protecție la supratensiune

da; (VDR)

Curent total Max. [A]

3

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Protecție

IP 65

### Date mecanice

Greutate [g]

78

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

### Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

1 x LED, galben

### Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS


### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

