EVC441

Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,4H03STGF030MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...80
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	26,9
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Adecvat portcablu		da

EVC441

Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,4H03STGF030MSS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

Conectare electrică

Cablu: 0,4 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm