

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA



Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1

Senzor inductiv

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

Racord

