



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available



Applikation

Applikation

passiv gränsvärdesomkopplare för övervakning av analogsignal;
använd som geänslägestövervakare med hysteres; som
gränslägesövervakare med minnesfunktion; strömslingeövervakare

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal reläutgångar: 1

Utgångar

Antal reläutgångar

1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...60

Kapslingsklass

IP 50

Kapslingsklass
anslutningsklämmor

IP 20

Mekaniska data

Material

plast

Mekaniska kopplingscykler

1 Miljon

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

LED, röd

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2.5 mm²

Anslutning