


Anslutningskabel hona

ADOGS020PLS0002H02



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	8...32 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-20...85
Kapslingsklass	IP 67; (parningskontakt isatt)

Mekaniska data

Vikt	[g]	89,5
Material		PA
Gjuten-body material		PA
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12550



Anslutningskabel hona

ADOGS020PLS0002H02

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: förnicklad



Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
 brun