


Processadapter för små flöden

FLOW ADAPT M12X1 V4A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Utförande	för flödesgivare och flödesvakter M12 x 1
Medietemperatur [°C]	0...80

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde [ml/min]	2...50
-----------------------	--------

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Monteringstyp	kabelförskruvning; (G 1/8 A installationsposition efter behov)
Mått [mm]	M12 x 1
Gångbeteckning	M12 x 1
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------