



Anslutningskabel hona

ADOAH030ZDB0002E03



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	5...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	83,3
Mått	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material		kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja



Anslutningskabel hona

ADOAH030ZDB0002E03

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



BK = Ledarfärger :
 BN = svart
 BU = brun
 blå