

E11353




Priključni kabel

VDOGF030MSS0005H03STGF040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

se nadomesti z: EVC309



Območje uporabe

Brez silikona	da
---------------	----

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano / medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

E11353



Priključni kabel


VDOG F030MSS0005H03STGF040MSS



Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

se nadomesti z: EVC309