


Priključni kabel

VDOGS040--S0005H04DOGH040MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	8...32 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...80
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67; (povezovalni spojnik vključen)

Mehanski podatki

Teža [g]	272,6
Materiali	PA; vtičnica: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja > 5 Mio.
	Torzijska trdnost ± 180 °/m

**Priključni kabel**

VDOGS040--S0005H04DOGH040MSS


Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno

**Električni priključek**Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

