


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20152

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

36

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Navoj zaznavne glave

M8

Celotna dolžina

[mm]

4000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20246



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/4M

Material vlaknaste cevke

aluminij

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov