

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH030ZDB0003E03



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...70
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	112,2
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH030ZDB0003E03

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek

1	BN
3	BU
4	BK

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro